


FULL MANUAL



KIT VISTO WI-FI

Comelit
Passion. Technology. Design.



Melody selection
Choirir mélodie
Seleccionar melodía
Seleziona melodie
Beltoon kiezen
Auswahl Melodie


VOL Volume adjustment
Réglage volume
Regulación del volumen
Regolazione volume
Volumeregeling
Lautstärkeregelung

PAIR Devices association
Association des dispositifs
Asociación de dispositivos
Associazione dei dispositivi
Koppelen componenten
Geräteverbindung


1. Loudspeaker
Haut-parleur
Altavoz
Altoparlante
Luidspreker
Lautsprecher

2. Possibility of wall fixing
Possibilité de fixation en saillie
Posibilidad de fijación de pared
Possibilità di fissaggio a parete
Bevestiging aan de wand
Zur Wandbefestigung

3. Battery housing **AA 1,5V** (Not included)
Boîtier pour batteries **AA 1,5V** (Pas fournies)
Alojamiento para baterías **AA 1,5V** (No incluidas)
Alloggio per batterie **AA 1,5V** (Non a corredo)
Behuizing batterij **AA 1,5V** (niet inclusief)
Batteriefach für **AA 1,5V** (Nicht mitgeliefert)



1^a edizione 11/2017
cod. 2G40001971



EN Press the call button while pressing and holding the PAIR button on Visto doorbell. Pairing is confirmed by the ringtone.

FR Gardez appuyée la touche PAIR et en meme temps appuyer sur le bouton d'appel du Visto. L'activation de la sonnerie confirmera que l'association a été faite.

ES Mantener presionado el pulsador PAIR y al mismo tiempo presionar el pulsador de llamada de la propia placa Visto. La asociación se confirma mediante un aviso sonoro.

IT Tenere premuto il tasto PAIR e contemporaneamente premere il pulsante di chiamata del proprio Visto doorbell. L'attivazione della suoneria conferma l'avvenuta associazione.

NL Druk op de PAIR knop en tegelijkertijd op de Visto beltoets. De beltoon bevestigt de koppeling.

DE Klingeltaste an der Türstation drücken während die PAIR Taste am Zusatzgong gedrückt und gehalten wird. Verbindung wird mit einem Klingelton bestätigt.



EN Art. 3532 supports 433.92 MHz radio frequency signal

FR Art. 3532 supporte un signal de fréquence radio de 433.92 MHz

ES Art. 3532 apoya la señal 433.92 de radiofrecuencia MHz

IT Art. 3532 supporta radio frequenza 433.92 MHz

NL Art. 3532 ondersteunt het 433.92 Mhz kanaal

DE Art. 3532 unterstützt 433.92 MHz Signale

